

**Vârf rotativ ușor pentru strung, Con Morse: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	320675 3
GTIN	5907412202754
Clasa articolului	36C

Descriere**Execuție:**

- **Unghi la vârf 60°.**
- **Execuție ușoară, nu necesită întreținere.**

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

Pentru strunguri, pentru degroșare și finiițe.

Ø carcsei D: 50 mm

Lungimea totală L: 151 mm

Lungime utilă B: 70 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 22 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Lungimea vârfului C: 27,5 mm

Descriere tehnică

Pentru piese cu greutate de	400 kg
Bătaie radială maximă	0,005 mm
Con Morse	CM3
Ø carcsei D	50 mm

Lungime utilă B	70 mm
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	22 mm
Turație maximă	6300 min ⁻¹
Lungimea vârfului C	27,5 mm
Lungimea totală L	151 mm
Tip produs	Vârf de centrare