



Vârf rotativ ușor pentru strung, Con Morse: 3



Date comandă

Numărul de comandă	320650 3
GTIN	4019208000145
Clasa articolului	35R

Descriere

Execuție:

- Unghi la vârf de 60°.
- Execuție ușoară.
- Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
- Nu necesită mentenanță.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicație:

În special pentru prelucrarea pieselor mici pe strunguri mici și mari.

Ø carcusei D: 34 mm

Lungime utilă B: 62 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 15 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Pentru piese cu greutate de: 400 kg

Descriere tehnică

Pentru piese cu greutate de	400 kg
Ø carcusei D	34 mm
Bătaie radială maximă	0,005 mm
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	15 mm

Con Morse	CM3
Lungime utilă B	62 mm
Tip produs	Vârf de centrare