



Disc de șlefuire în evantai SLTT (ZA), plan-oblic pentru oțel, Ø 178 mm, Granulație: 60



Date comandă

Numărul de comandă	565403 60
GTIN	4027497388967
Clasa articolului	53L

Descriere

Execuție:

Forma lamelară patentată, în formă de seceră și dispunerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepțională de îndepărtare a materialului și o durabilitate maximă. Disc-suport robust din tablă de oțel. Silențios și cu nivel redus de vibrații.

Corindon cu zirconiu pur pe țesătură mixtă de bumbac și poliester. Foarte agresiv din cauza presărării rare a granulelor.

Aplicație:

Pentru **o rată foarte mare de îndepărtare a materialului** și durabilitate îndelungată.

Notă:

Discuri de șlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o șlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colț etc. Începând cu Cod 566300.

Viteză periferică maximă: 80 m/s

Descrierea formei: plan-oblic

Ø găurii: 22,23 mm

Descriere tehnică

Descrierea formei	plan-oblic
Granulație	60
Ø găurii	22,23 mm

Ø discurilor	178 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 178 mm
Disc purtător	Disc din tablă de oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		