



## Vârf rotativ ușor pentru strung, Con Morse: 5



### Date comandă

Numărul de comandă	320650 5
GTIN	4019208000183
Clasa articolului	35R

### Descriere

#### Execuție:

- Unghi la vârf de 60°.
- Execuție ușoară.
- Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
- Nu necesită mentenanță.

#### Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

#### Aplicație:

În special pentru prelucrarea pieselor mici pe strunguri mici și mari.

Ø carcusei D: 58 mm

Lungime utilă B: 104 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 30 mm

Bătaie radială maximă: 0,01 mm

Pentru piese cu greutate de: 1600 kg

### Descriere tehnică

Pentru piese cu greutate de	1600 kg
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	30 mm
Bătaie radială maximă	0,01 mm
Ø carcusei D	58 mm

Lungime utilă B	104 mm
Con Morse	CM5
Tip produs	Vârf de centrare