

Garant**Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: C1020****Date comandă**

Numărul de comandă	543200 C1020
GTIN	4045197522320
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Coadă extra stabilă cu \varnothing 8 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Cilindru** (WRC).

Aplicație:

Pentru lucrări de șlefuire cu solicitare maximă.

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Grad de finețe a danturii	mediu
Descrierea formei	Cilindric (WRC)
Simbol pentru dantură	Z7
\varnothing cap	10 mm
Lungimea totală	60 mm
Forma	Cilindrică
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
\varnothing cozii	8 mm
Lungimea capului	20 mm

Serie	Dantură Z7
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Uni	recomandat		