

Garant**Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: F1225****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 543200 F1225 |
| GTIN | 4045197522337 |
| Clasa articolului | 51D |

Descriere**Execuție:**

Coadă extra stabilă cu \varnothing 8 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma arc rotund** (RBF).

Aplicație:

Pentru lucrări de șlefuire cu solicitare maximă.

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Tip de dantură | cu dantură încrucișată |
| Simbol pentru dantură | Z7 |
| Grad de finețe a danturii | mediu |
| Forma | Arc rotund |
| \varnothing cap | 12 mm |
| Lungimea totală | 65 mm |
| Descrierea formei | Arc rotund |
| \varnothing cozii | 8 mm |

| | |
|-------------------|----------------|
| Lungimea capului | 25 mm |
| Serie | Dantură Z7 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Tip produs | Freze șlefuire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| INOX | indicat în anumite condiții | | |
| Ti | indicat în anumite condiții | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |