

**Vârf rotativ ușor pentru strung, Con Morse: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	320655 3
GTIN	5907412202716
Clasa articolului	36C

**Descriere****Execuție:**

- **Unghi la vârf de 60°.**
- **Execuție ușoară.**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță.**

**Descriere:**

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

**Aplicație:**

În special pentru prelucrarea pieselor mici pe strunguri mici și mari.

Ø carcasei D: 48 mm

Lungimea totală L: 166 mm

Lungime utilă B: 85 mm

Cel mai mare Ø al vârfului 60° A: 28 mm

Bătaie radială maximă: 0,006 mm

Lungimea vârfului C: 32,5 mm

**Descriere tehnică**

Lungime utilă B	85 mm
Bătaie radială maximă	0,006 mm
Con Morse	CM3

Turație maximă	6000 min <sup>-1</sup>
Lungimea vârfului C	32,5 mm
Cel mai mare Ø al vârfului 60° A	28 mm
Ø carcsei D	48 mm
Pentru piese cu greutate de	200 kg
Lungimea totală L	166 mm
Tip produs	Vârf de centrare