



Mandrină cu coroană dințată Prima, Tip: 10/16



Date comandă

Numărul de comandă	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Clasa articolului	39R

Descriere

Execuție:

Bacurile sunt călite.

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300 – 342850 sau direct pe arborele mașinii.

Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

Descriere tehnică

Cel mai mare Ø al conului mandrinei	15,733 mm
Gama de prindere	1 - 10 mm
Tip	10/16
Lungime mandrină închisă	77 mm
Conul mandrinei	B 16

Ø exterior	42,8 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S2
Tip produs	Mandrină cu coroană dințată