



Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 50 A = 100, Ø dornului d1: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	303045 32
GTIN	4250122616320
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile sunt brunate.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Lungime activă dimensiune A	100 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Ø dornului d ₁	32 mm
Ø exterior D	78 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6357

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50