

Garant**CNMG 120404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâcător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Sfârâcător de așchii	VM

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Condiție de tăiere	continuuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire