


**Garant**
**CNMM 120412, Categorie: HB7120-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250453 HB7120-1
GTIN	4045197819710
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMM 120412 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmtor de așchii: VR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 8 mm

Avans  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 210 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 8 mm
Avans $f$	0,4 - 1,2 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Sfârâmtor de așchii	VR
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 210 m/min
Rază la colț	1,2 mm

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire