


Garant
CNMM 160612, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	250458 HB7120-1
GTIN	4045197819727
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 160612 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmatör de aşchii: VR

Adâncime de tăiere a_p : 2 - 8 mm

Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 210 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere a_p	2 - 8 mm
Aplicația principală	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 210 m/min
Sfărâmatör de aşchii	VR
Condiție de tăiere	continuă

Rază la colț	1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire