

**Garant****DNMG 150612, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250764 HB7120-1
GTIN	4045197819802
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150612 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de așchii	VM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Aplicația principală	M

Categorie	HB7120-1
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire