


Garant**SNMG 120408, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251144 HB7120-1
GTIN	4045197819932
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7120-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	VS
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire