

Garant**CNMG 160612, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160612 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfârâmător de aşchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Categorie	HB7120-1

Sfârâmător de așchii	VG
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire