



Vârf fix aplatizat, vârf din carbură, Con Morse: 2



Date comandă

Numărul de comandă	323800 2
GTIN	4045197296726
Clasa articolului	32L

Descriere

Execuție:

Unghiul vârfului la 60°, suprafețe rectificat.

Vârf fix cu **pastilă din carbură, aplatizat**. Datorită acestei aplatizări se poate prelucra suprafața frontală a piesei cu mare ușurință.

Vârfurile armate cu pastilă din carbură sunt aplatizate, permit rectificarea frontală a pieselor.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Standard:

DIN 806

Ø exterior D: 18 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø carburii H: 7 mm

Lungimea aplatizării L₁: 30 mm

Distanța dintre vârf și suprafață b: 2 mm

Descriere tehnică

Ø carburii H	7 mm
Ø exterior D	18 mm
Lungimea aplatizării L ₁	30 mm
Distanța dintre vârf și suprafață b	2 mm

Con Morse	2
Lungimea totală L	100 mm
Tip produs	Vârf de centrare