

Garant
CNMG 120412, Categorie: HB7140-1


Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250160 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820327 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

CNMG 120412 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------|
| Aplicația principală | M |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Categorie | HB7140-1 |
| Sfârâmător de așchii | VM |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 230 m/min |
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 4 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Rază la colț | 1,2 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMG 120412 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |