


Garant**SNMG 120408, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251324 HB7120-1
GTIN	4045197819970
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Sfărâmatăor de aşchii	VG
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Codificare finisare / degroşare	Degroşare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408

Numărul de schimbări / tășuri

8

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire