

Garant**DNMG 150604, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150604 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7140-1
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	M

Sfârâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire