

Garant**DNMG 150608, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250660 HB7140-1
GTIN	4045197820457
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150608 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Categorie	HB7140-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Sfărâmător de așchii	VS

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire