


Garant**SNMG 120408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251324 HB7140-1
GTIN	4045197820662
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7140-1 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB7140-1
Sfârâmător de așchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm
Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 210 m/min
Sfârâmător de așchii	VG
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire