


**Garant**
**SNMG 120412, Categorie: HB7120-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Clasa articolului	21G

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	VG
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7120-1
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 9 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412

Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire