

Garant**CNMG 120408, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	250060 HB7140-1
GTIN	4045197818676
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mmAvans f : 0,15 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Categorie	HB7140-1
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	M

Sfărâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire