

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB7140-1
GTIN	4045197820488
Clasa articolului	21G

Descriere

DN.G 110404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1
Sfârâmător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,4 mm
Sfârâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire