

Garant**VNMG 160408, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Clasa articolului	21G

Descriere

VNMG 160408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

Avans f: 0,05 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,4 mm/rot
Sfârâmător de așchii	VS
Categorie	HB7120-1

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire