

Garant
TNMG 160408, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Clasa articolului	21G

Descriere

TNMG 160408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de aşchii: VS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	VS
Rază la colț	0,8 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire