

Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252072 HB7140-1
GTIN	4045197820884
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	1,2 mm
Sfârâmător de așchii	VM

Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire