

**Garant****TNMG 160404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251542 HB7120-1
GTIN	4045197820051
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire