

**Garant****DNMG 150612, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250764 HB7140-1
GTIN	4045197820525
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150612 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7140-1

Sfârâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire