

**Garant****VNMG 160404, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251802 HB7140-1
GTIN	4045197820785
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VN.G 160404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire