

HOLEX**Șlefuitoare în evantai Material abraziv / pânză, grosier, Ø capxlățimea capului: 60X30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554910 60X30
GTIN	4045197241092
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Disponere în evantai a lamelor în jurul axului sculei. Prin combinarea cu pânza de șlefuit **eficacitatea abrazivă** a materialului abraziv **este sporită**. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie și oxid de pe metale, precum și pentru mătuirea CrNi și a altor oțeluri aliate, inox, dar și a metalelor neferoase.

Descriere tehnică

Turație maximă	9000 min ⁻¹
Lățimea capului	30 mm
Turație recomandată	5000 min ⁻¹
Ø cozii	6 mm
Ø cap	60 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Comparație granulație	100 / 80
Grad de finețe	grosier

Caracteristici nume produs	grosier
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		