

Garant
SNMG 120412, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	251226 HB7120-1
GTIN	4045197819963
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120412 HB7120-1 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Sfârâmător de așchii	VM
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Aplicația principală	M

Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire