

**Garant****DNMG 150608, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250862 HB7140-1
GTIN	4045197820464
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150608 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfârâmător de așchii: VG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 210 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	VG
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 210 m/min
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire