

Garant
CNMG 160612, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160612 HB7140-1 Categorie: HB7140-1
 Sfârâmător de aşchii: VG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7140-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 210 m/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	M

Sfârâmător de așchii	VG
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire