

**Garant****VNMG 160408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251804 HB7140-1
GTIN	4045197820792
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VN.G 160408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Categorie	HB7140-1
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Sfărâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire