



Vârf fix tip WS, Con Morse: 4



Date comandă

Numărul de comandă	323400 4
GTIN	4045197296634
Clasa articolului	32L

Descriere

Execuție:

Unghiul vârfului la 60°, suprafețe rectificat.

Vârful executat integral din oțel de scule, complet călit.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoieie sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Standard:

DIN 806

Ø exterior D: 31,6 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Lungimea aplatizării L₁: 50 mm

Distanța dintre vârf și suprafață b: 5 mm

Descriere tehnică

Con Morse	4
Distanța dintre vârf și suprafață b	5 mm
Ø exterior D	31,6 mm
Lungimea aplatizării L ₁	50 mm
Lungimea totală L	160 mm
Tip produs	Vârf de centrare

