

**Garant****CC.T 060202, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CCMT 060202 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de așchii: VS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	VS
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire