

3M Scotch-Brite™

Disc compact RC-UW Rapid Cut D × A × H (mm), 150×6×25, Comparație granulație: 50**Date comandă**

Numărul de comandă	566994 50
GTIN	50048011648878
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Discuri compacte din material presat pentru șlefuire rece fără schimbarea culorii la încălzire.

Discurile compacte Rapid Cut combină **granulație de precizie agresivă Cubitron™ II** cu material abraziv Scotch-Brite™.

Aplicație:

Pentru **îndepărtarea, curățarea și finisarea** cordoanelor de sudură pe colț, punctelor de sudură și locurilor greu accesibile cu polizoare drepte (Ø 76 mm), polizoarele unghiulare (Ø 125 mm) sau mașinile pentru șlefuirea cordoanelor de sudură pe colț (Ø 150 mm).

Pe mașini pentru șlefuirea cordoanelor de sudură pe colț, fără alte accesorii.

Notă:

Discurile compacte din material abraziv pentru șlefuirea suprafețelor sunt prezentate la Cod 566991. Discurile de degroșare și de finisare pentru utilizarea pe polizoare de banc sunt prezentate la Cod 568725, Cod 568731 și Cod 568741.

Conținut de fier, sulf și clor: <0,1 %

Viteză periferică maximă: 60 m/s

turație maximă: 7500 min⁻¹

Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Grad de finețe: extra grosier

Grad de duritate: foarte dur

Execuție: 9C extra coarse

Descriere tehnică

Grad de duritate	foarte dur
Comparație granulație	50
Execuție	9C extra coarse
Grad de finețe	extra grosier
Ø discurilor	150 mm
Ø discurilor D	150 mm
Ø găurii H	25 mm
Lățimea discului T	6 mm
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	150×6×25
Denumirea producătorului	RC-UW Rapid Cut
Viteză periferică maximă	60 m/s
turație maximă	7500 min ⁻¹