

Garant
CC.T 120404, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	260064 HB7120-1
GTIN	4045197817143
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de aşchii: VS

Toleranță: MF

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7120-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Sfărâmător de aşchii	VS
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire