

Garant**Disc de curățare grosieră (SiC), Ø discurilor: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	566700 115
GTIN	4045197679703
Clasa articolului	51M

Descriere**Execuție:**

Discuri de șlefuire cu țesătură din nylon, intercalată uniform cu granulație abrazivă sintetică. **Structură foarte grosieră a materialului abraziv**, nu se încarcă nici în cazul straturilor de acoperire groase și moi.

Modelul de material abraziv cu duritate medie cu un **comportament de șlefuire foarte agresiv**, durabilitate mare și finisare uniformă a suprafeței. Universal pentru toate lucrările de curățare grosiere **și la utilizări mai dificile**, cum ar fi de ex. îndepărtarea urmelor vechi de arsură.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curățarea cordoanelor de sudură și îndepărtarea murdăriilor de pe suprafețe.

Cu **disc suport din fibră de sticlă pentru prindere directă** pe polizor unghiular.

Notă:

Pentru discuri de curățare grosieră pentru polizor drept consultați începând cu Codul 556270.

Descriere tehnică

Turație recomandată	5000 - 7000 min ⁻¹
Turație maximă	11000 min ⁻¹
Ø găurii	22,23 mm

Ø discurilor	115 mm
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Grad de duritate	mediu – dur
Grad de finețe	foarte grosier
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Descrierea formei	plat
Viteză periferică maximă	60 m/s
Tip produs	Material abraziv de curățare grosieră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

