

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 HB7120-1
GTIN	4045197817259
Clasa articolului	21G

Descriere

DCMT 070202 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfârâmător de așchii: VS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	VS
Categorie	HB7120-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Rază la colț	0,2 mm

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire