

Garant
DC.T 11T304, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	260359 HB7120-1
GTIN	4045197817280
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T304 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm

Sfârâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire