

Garant**CC.T 060202, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260050 HB7035-1
GTIN	4045197873668
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 060202 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de aşchii: SS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Sfârâmător de aşchii	SS
Categorie	HB7035-1
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire