

Garant**CC.T 060202, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârâmător de aşchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire