

**Garant****CC.T 060204, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260142 HB7035-1
GTIN	4045197873699
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 060204 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
Sfărâmbător de așchii: SM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	SM
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire