

**Garant****Portsculă pentru freză cu alezaj amortizat la vibrații, BT 50 A = 300, Ø dorn d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303055 27
GTIN	4045197821720
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Formă cilindrică.**
- **Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**
- **Suprafață de contact mărită a manșonului.**
- **Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

**Avantaj:**

Tendență de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

**Accesorii opționale:**

Cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte referințe.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	300 mm
Ø exterior D	58 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	21 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	27 mm
Suport	BT 50 A = 300
Standard	DIN 6357

Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27