

**Garant****CC.T 120408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 120408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârâmător de așchii	SM

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire