

Garant
CNMG 09T308, Categorie: HB7035-1


Date comandă

Numărul de comandă	250052 HB7035-1
GTIN	4045197873828
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T308 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	SS
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire