

3M Scotch-Brite™

**Tampoane abrazive de șlefuit manual, rolă cu 60 buc. Multiflex, 100×200 mm, Structură material abraziv: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	556150 1000
GTIN	3134375314954
Clasa articolului	53M

**Descriere****Execuție:**

Material abraziv cu interstiții din nylon sintetic cu liant de rășină sintetică.  
Paduri manuale din material abraziv pentru șlefuit, flexibil și agresiv.

**Avantaj:**

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

**Aplicație:**

Pentru curățare și finisare manuală, utilizare ideală pentru a înlocui lâna de oțel. **Fin / foarte fin:** Pentru curățarea suprafețelor sensibile, pentru estomparea zgârieturilor pe metale. Recomandat și pentru mături fine / foarte fine pe oțeluri și metale neferoase.

**Livrare:**

Rolă cu 60 de tampoane de șlefuit manual perforate pentru rupere ușoară.

**Descriere tehnică**

Structură material abraziv	1000
Comparație granulație	600 - 1000
Grad de finețe	foarte fin
Culoarea	gri
Denumire 3M	MX
Execuție	S Ultra Fine
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățime	100 mm
Lungime	200 mm
Caracteristici nume produs	100×200 mm
Tip produs	Pad abraziv de șlefuit

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		

Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

---

## Accesorii

Mandrină	556030
Bloc manual	556020