

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj amortizat la vibrații, BT 50 A = 400, Ø dorn d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303056 27
GTIN	4045197821768
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Formă cilindrică.**
- **Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**
- **Suprafață de contact mărită a manșonului.**
- **Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

Avantaj:

Tendență de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Notă:

La cerere se pot livra și alte referințe.

Descriere tehnică

Ø exterior D	58 mm
Lungime activă dimensiune A	400 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	21 mm
Ø dornului d ₁	27 mm
Ø de prindere D ₁	27 mm
Suport	BT 50 A = 400

Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj